



- **ORGANI DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE E TRE GRIFFE.**

- **2 and 3 Finger parallel grippers**
- **2 und 3-Finger-Parallelgreifer**

- **Organes de préhension à course parallèle à deux et trois mors.**



QPG >>



- **ORGANI DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE E TRE GRIFFE.**

- **2 and 3 Finger parallel grippers**
- **2 und 3-Finger-Parallelgreifer**

- **Organes de préhension à course parallèle à deux et trois mors.**

I Le pinze parallele QPG di questa gamma sono idonee per il bloccaggio esterno od interno del pezzo da movimentare, hanno un'elevata qualità e sono state progettate appositamente per offrire i seguenti vantaggi:

- Guide prismatiche portanti e lardoni in acciaio temprato con accoppiamenti rettificati di precisione per garantire elevata concentricità e ripetibilità.
 - Griffi con riferimenti rettificati per il fissaggio dei terminali di presa.
 - Meccanismo di azionamento secondo il principio del piano inclinato rettificato per assicurare un ottimo rendimento, un'elevata sicurezza di funzionamento e di presa ed una lunga durata.
 - Pistone di azionamento integrato di grandi dimensioni che abbinato ad un favorevole angolo di conicità assicura contemporaneamente un'eccezionale forza di chiusura con un'ampia corsa delle griffe.
 - Tutti i modelli vengono realizzati anche in versione "S" che offre uno straordinario rapporto fra la forza di bloccaggio ed il peso della pinza.
 - Sul corpo della pinza sono presenti schemi di foratura che consentono con precisione il fissaggio laterale ed assiale, tramite viti di fissaggio e spine di posizionamento.
 - Controllo di posizione con sensori integrati che non creano ingombri aggiuntivi alle dimensioni del prodotto
 - Un piastrino di protezione preserva i meccanismi di azionamento dal contatto con l'esterno.
 - Di serie alimentazioni pneumatiche in battuta dal fondello per alimentazione tramite distributori rotanti, piastre, etc.
 - Sono fornibili su richiesta per particolari applicazioni in Wesezione speciale, anche in piccola serie, sotto-porre l'eventuale richiesta al nostro Ufficio Tecnico.
- Opzioni della pinza QPG:
- Controllo di prossimità esterno sulle griffe, per utilizzare sensori di prossimità cilindrici o filettati, con staffe e pioli di lettura.
 - Dispositivo di sicurezza con molla integrata nel pistone di azionamento per il mantenimento della posizione senza pressione.
- Per questi accessori consultare le schede specifiche alla fine di questa famiglia.

GB

The QPG parallel grippers in this range can clamp the workpiece externally or internally; they are high quality and have been designed to offer the following advantages:

- Load-bearing prismatic guides and hardened steel gibbs with precision ground connections to guarantee high concentricity and repeatability.

- Jaws with ground reference marks for the fixing of the pincers.
 - Inclined plane drive mechanism for excellent performance and prolonged safe functioning and gripping.
 - The large, incorporated drive piston combined with a good tapering angle ensures an exceptional clamping force and a considerable jaw stroke.
 - All models are also manufactured in the "S" version which offers an extraordinary clamping force/gripper weight ratio.
 - Drilling marks on the gripper body permit precision side and axial fixing with screws and positioning pins.
 - Position control with incorporated sensors that do not increase product size.
 - A plate protects the control mechanisms from external contacts.
 - Standard pneumatic drive beating from the cap for feed using rotating distributors, plates etc.
 - On request special versions for specific applications, also in small quantities; please contact our Technical Office.
- Optional QPG
- External proximity control on the jaws for the use of cylindrical or threaded proximity switches, with brackets and sensor pins.
 - Safety device with spring incorporated in the drive piston to maintain position without pressure.
- For these options please see the specifications at the end of this family.

D

Die Parallelzangen-spannfutter QPG dieser Produktpalette eignen sich zum Aufspannen der Werkstücke von außen oder von innen, besitzen eine hervorragende Qualität und sind so gebaut, daß sie Ihnen die folgenden Vorteile bieten:

- tragende Prismenführungen und Führungsleisten aus gehärtetem Stahl mit feingeschliffenen Passungen, die eine hohe Konzentrität und wiederholgenauigkeit garantieren.



- Spannbacken mit geschliffenen Ansätzen zur Befestigung der Greiffinger
 - Antriebsmechanismus nach dem Prinzip der geschliffenen schiefen Ebene, was eine ausgezeichnete Leistung, eine hohe Betriebs- und Greif sicherheit sowie eine lange Lebensdauer garantiert,
 - großer, integrierter Antriebskolben, der -verbunden mit einem günstigen Konizitätswinkelgleichzeitig eine ausgezeichnete Schließkraft mit einem weiten Spannbackenhub garantiert,
 - Jeder modell wird auch in der "S"-Ausführung hergestellt, die ein außergewöhnliches Verhältnis zwischen Spannkraft und Gewicht des Spannfutters bietet,
 - auf dem Körper des Zangenspannfutters gibt es Bohrbilder, die es ermöglichen, mittels Befestigungsschrauben und Indexstiften das Werkstück seitlich und axial exakt aufzuspannen.
 - Positionskontrolle mit integrierten Sensoren, ohne zusätzlichen Raumbedarf zu den bestehenden Abmessungen des Produktes.
 - ein Schutzbügel schützt die Antriebsmechanismen vor äußerem Kontakt
 - Standard pneumatische Zuführungen im Anschlag von der Bodenscheibe zur Zufuhr mittels Rotierverteiler, Platten, usw.
 - auf Wunsch sind sie auch für besondere Verwendungen in Spazialausführun -auch in kleinen Serien- lieferbar; für eventuelle Anfragen wenden Sie sich an unser technisches Büro.
- Optionen des Zangenspannfutters QPG
- äußere Proximity-Kontrolle auf den Spannbacken zur Verwendung von zylinderförmigen oder gewindegeschnittenen Näherungssensoren, mit Spanneisen und Ablesevorrichtung,
 - Sicherheitsvorrichtung mit integrierter Feder im Antriebsmechanismus zur Beibehaltung der Position ohne Druck.
- Sie technische Daten am Ende dieser Familie.

F





Les pinces parallèles QPG de cette gamme conviennent pour le blocage externe ou interne de la pièce à déplacer; elles sont de haute qualité et sont spécialement conçues pour offrir les avantages suivants:

- Glissières prismatiques portantes et lardons en acier trempé avec accouplements rectifiés de précision pour garantir une grande concentricité et répétabilité.
 - Griffes avec repères rectifiés pour la fixation des extrémités de préhension.
 - Mécanisme de fonctionnement selon le principe du plan incliné rectifié pour assurer un excellent rendement, une grande sécurité de fonctionnement et de préhension et une longue durée
 - Piston d'actionnement intégré de grandes dimensions; associé à un bon angle de conicité, il assure en même temps une force de fermeture exceptionnelle et une grande course des griffes.
 - Tout le modèle existe en version "S" qui offre un rapport extraordinaire entre la force de blocage et le poids de la pince.
 - Sur le corps de la pince se trouvent des séries de trous qui permettent une fixation latérale et axiale précise, au moyen de vis de fixation et d'ergots de positionnement.
 - Contrôle de la position avec détecteurs intégrés qui ne créent pas d'encombrement supplémentaire.
 - Une plaque de protection préserve les mécanismes de fonctionnement du contact avec l'extérieur.
 - Standard alimentations pneumatiques dans le culot pour alimentation par distributeurs rotatifs, plaques, etc.
 - Sur demande et pour des applications particulières on peut fournir des versions spéciales même en petite série soumettre les éventuelles demandes à notre Bureau Technique.
- Options de la pince QPG
- Contrôle de proximité externe sur les griffes, pour utiliser des détecteurs de proximité cylindriques ou filetés, avec étiers et pions de lecture.
 - Dispositif de sécurité avec ressort intégré dans le piston commandant le maintien de la position sans pression.
 - Pour ces options, consulter les données technique à la fin de cette famille.

Schema di montaggio • Mounting • Montageschema • Schéma de montage



**Applicazione dita di presa • Finger application
• Anbringung der Greiffinger • Application des doigts de préhension**



Schema di controllo • Control diagram • Kontrollschema • Schéma de contrôle


QPG 2

Staffa porta sensore • Switch bracket
• Spanneisen Sensor • Etrier porte-détecteur



Scanalatura per inserimento sensore • Auto switch housing • Nut zur Einführung des Sensors
• Fente pour insérer le détecteur


Polo di lettura • Sensor pin •
Ablesevorrichtung • Pion de lecture



Sensore M8x1 • Auto switch M8x1
• Sensor M8x1 • Détecteur M8x1


QPG 3

Scanalatura per inserimento sensore • Auto switch housing • Nut zur Einführung des Sensors
• Fente pour insérer le détecteur



Staffa porta sensore • Switch bracket •
Spanneisen Sensor • Etrier portedétecteur


Polo di lettura • Sensor pin •
Ablesevorrichtung • Pion de lecture



Sensore M8x1 • Auto switch M8x1
• Sensor M8x1 • Détecteur M8x1

Optional • Optional • Option • Facultatif


Molla in bloccaggio • Blocking spring •
Spannfeder • Ressort en blocage



Vedere pag. A13.40-A13.43 • See page A13.40-A13.43
• Sehen seite A13.40-A13.43 • Voir page A13.40-A13.43

Alimentazione pneumatica • Pneumatic feed • Pneumatische Zuführung • Alimentation pneumatique


Ingressi assiali su fondo • Axial air inlets on base • Axialer Luftteintritt auf der Unterseite • Entrées axiales de l'air sur le fond



STANDARD


Connessione pneumatica filettate standard
• Standard threaded pneumatic connections
• Standard gewindegeschlitzte pneumatische Anschlüsse
• Connexions pneumatiques filetées standard

Modelli con foro passante • Model with central hole • Modell mit Mittenbohrung • Modèle avec trou de passage central



Vedere pag. A13.32-A13.37
• See page A13.32-A13.37
• Sehen seite A13.32-A13.37
• Voir page A13.32-A13.37


Dispositivo stabilizzatore pezzo • Workpiece stabilizer • Vorrichtung zur Stabilisierung des Werkstückes • Dispositif stabilisateur de la pièce



Vedere pag. A13.44 • See page A13.44
• Sehen seite A13.44 • Voir page A13.44

Schema di presa • Gripping • Greifschema • Schéma de préhension

Esempi di serraggio • Clamping examples
• Aufspannbeispiele • Exemples de serrage



Serraggio esterno.
• External clamping.
• Außenauflspannen.
• Serrage externe.

Serraggio interno.
• Internal clamping.
• Innenaufspannen.
• Serrage interne.

Norme per la scelta del modello di organo di presa rispetto al componente da serrare.

La scelta del modello corretto dipende dal peso del componente, dal coefficiente di attrito fra le dita di presa ed il pezzo e dalla rispettiva conformazione.

L'organo di presa idoneo deve avere una forza di serraggio compresa fra 10 e 20 volte il peso del pezzo.

In caso di elevata accelerazione o decelerazione oppure si verifichi un impatto durante il trasporto del componente è opportuno considerare un adeguato margine di sicurezza.

Guidelines for the selection of air chuck model with respect to the component weight.

Selection of the correct model depends upon the component weight, the coefficient of friction between the chuck attachment and the component, and their respective configurations.

A model should be selected with a holding force of 10 to 20 times that of the component weight.

If high acceleration, high deceleration or impact are encountered during component transportation then a further margin of safety should be considered.

Normen zur Wahl des Greifermodells je nach aufzuspannendem Werkstück.

Die richtige Wahl hängt vom Gewicht der Komponente, vom Reibwert zwischen den Greifern und dem Werkstück und von der entsprechenden Form ab.

Der geeignete Greifer muß eine Spannkraft besitzen, die 10 bis 20 mal das Gewicht des Werkstückes beträgt.

Im Falle einer hohen Beschleunigung oder einer starken Verlangsamung, oder sollte es während der Beförderung des Werkstückes zu einem Aufprall kommen, sollte man eine Sicherheitsgrenze in Betracht ziehen.


Normes pour le choix du modèle d'organe de préhension selon la pièce à servir.

Le choix du bon modèle dépend du poids de la pièce, du coefficient de frottement entre les doigts de préhension et la pièce et des formes respectives.

L'organe de préhension correct doit avoir une force de serrage comprise entre 10 et 20 fois le poids de la pièce.


En cas de grande accélération ou décélération, ou en cas de choc pendant le transport de la pièce, prévoir une marge de sécurité plus grande.

• **Schema costruttivo QPG 2 • QPG 2 Construction diagram.**
 • **Konstruktionsschema QPG 2 • Schéma de construction QPG 2**



Nr.	Descrizione	Materiale	Note	No.	Beschreibung	Material	Anmerkungen
01	Corpo	Lega di alluminio	Ossidazione a durezza	01	Körper	Aluminiumlegierung	Härteoxydation
02	Fondello	Lega di alluminio	Ossidazione anodica	02	Bodenscheibe	Aluminiumlegierung	Anodische Oxydation
03	Mozzo	Acciaio Cromo Molibdeno	Nitrurazione	03	Nabe	Stahl Chrom Molybdän	Nitriert
04	Griffe	Acciaio Cromo Molibdeno	Nitrurazione	04	Spannbacken	Stahl Chrom Molybdän	Nitriert
05	Lardoni	Acciaio Cromo Molibdeno	Temprato	05	Führungsleisten	Stahl Chrom Molybdän	Gehärtet
06	Pistone	Lega di alluminio	Ossidazione anodica	06	Kolben	Aluminiumlegierung	Anodische Oxydation
07	Magnete	Plastoferrite	-	07	Magnet	Plastoferrit	-
08	Piastri	Acciaio inox	-	08	Plättchen	Rostfreier Stahl	-
N1	Vite	Acciaio	cod. QPG per ricambio	N1	Schraube	Stahl	Code QPG für Ersatzteil
N2	Vite	Acciaio	cod. QPG per ricambio	N2	Schraube	Stahl	Code QPG für Ersatzteil
N3	Vite	Acciaio	cod. QPG per ricambio	N3	Schraube	Stahl	Code QPG für Ersatzteil
N4	Vite	Acciaio	cod. QPG per ricambio	N4	Schraube	Stahl	Code QPG für Ersatzteil
N5	Guarnizione stelo	NBR	cod. QPG per ricambio	N5	Dichtung Schaft	Acrylnitril-Kautschuk	Code QPG für Ersatzteil
N6	Guarnizione est. pistone	NBR	cod. QPG per ricambio	N6	Dichtung Kolben	Acrylnitril-Kautschuk	Code QPG für Ersatzteil
N7	Guarnizione int. pistone	NBR	cod. QPG per ricambio	N7	Dichtung Kolben	Acrylnitril-Kautschuk	Code QPG für Ersatzteil
N8	Guarnizione fondello	NBR	cod. QPG per ricambio	N8	Dichtung Bodenscheibe	Acrylnitril-Kautschuk	Code QPG für Ersatzteil
N9	Oliatore	Ottone	cod. QPG per ricambio	N9	Öler	Messing	Code QPG für Ersatzteil
N10	Guarnizione al. assiale	NBR	cod. QPG per ricambio	N10	Dichtung Achsenrechte zufuhr	Acrylnitril-Kautschuk	Code QPG für Ersatzteil
N11	Vite	Acciaio	cod. QPG per ricambio	N11	Schraube	Stahl	Code QPG für Ersatzteil
No.	Description	Material	Note	No.	Description	Matière	Note
01	Body	Aluminium alloy	Hard alumite treatment	01	Corps	Alliage d'aluminium	Oxydation à dureté
02	Cap	Aluminium alloy	Alumite treatment	02	Culot	Alliage d'aluminium	Oxydation anodique
03	Drive hub	Chrome molybdenum steel	Nitriding	03	Moyeu	Acier chromo-molybdène	Nitré
04	Jaw (finger)	Chrome molybdenum steel	Nitriding	04	Griffes	Acier chromo-molybdène	Nitré
05	Gib	Chrome molybdenum steel	Heat treatment	05	Lardons	Acier chromo-molybdène	Trempé
06	Piston	Aluminium alloy	Alumite treatment	06	Piston	Alliage d'aluminium	Oxydation anodique
07	Magnet	Rubber magnet	-	07	Aimant	Plastoferrit	-
08	Plate	Stainless steel	-	08	Plaque	Acier inox	-
N1	Screw	Steel	QPG code for replacement	N1	Vis	Acier	Code QPG pour recharge
N2	Screw	Steel	QPG code for replacement	N2	Vis	Acier	Code QPG pour recharge
N3	Screw	Steel	QPG code for replacement	N3	Vis	Acier	Code QPG pour recharge
N4	Screw	Steel	QPG code for replacement	N4	Vis	Acier	Code QPG pour recharge
N5	Shaft packing	NBR	QPG code for replacement	N5	Joint tige	Caoutchouc NBR	Code QPG pour recharge
N6	Piston packing	NBR	QPG code for replacement	N6	Joint piston	Caoutchouc NBR	Code QPG pour recharge
N7	Piston packing	NBR	QPG code for replacement	N7	Joint piston	Caoutchouc NBR	Code QPG pour recharge
N8	Cap packing	NBR	QPG code for replacement	N8	Joint culot	Caoutchouc NBR	Code QPG pour recharge
N9	Lubricator	Brass	QPG code for replacement	N9	Graisseur	Laiton	Code QPG pour recharge
N10	Axial feed packing	NBR	QPG code for replacement	N10	Joint alimentation axiale	Caoutchouc NBR	Code QPG pour recharge
N11	Screw	Steel	QPG code for replacement	N11	Vis	Acier	Code QPG pour recharge


• Schema costruttivo QPG 3 • QPG 3 Construction diagram.
 • Konstruktionsschema QPG 3 • Schéma de construction QPG 3




Nr.	Descrizione	Materiale	Note	No.	Beschreibung	Material	Anmerkungen
01	Corpo	Lega di alluminio	Ossidazione a durezza	01	Körper	Aluminiumlegierung	Härteoxydation
02	Fondello	Lega di alluminio	Ossidazione anodica	02	Bodenscheibe	Aluminiumlegierung	Anodische Oxydation
03	Mozzo	Acciaio Cromo Molibdeno	Nitrurazione	03	Nabe	Stahl Chrom Molybdän	Nitriert
04	Griffe	Acciaio Cromo Molibdeno	Nitrurazione	04	Spannbacken	Stahl Chrom Molybdän	Nitriert
05	Lardoni	Acciaio Cromo Molibdeno	Temprato	05	Führungsleisten	Stahl Chrom Molybdän	Gehärtet
06	Pistone	Lega di alluminio	Ossidazione anodica	06	Kolben	Aluminiumlegierung	Anodische Oxydation
07	Magnete	Plastoferrite	-	07	Magnet	Plastoferit	-
08	Piastrino	Acciaio inox	-	08	Plättchen	Rostfreier Stahl	-
N1	Vite	Acciaio	cod. QPG per ricambio	N1	Schraube	Stahl	Code QPG für Ersatzteil
N2	Vite	Acciaio	cod. QPG per ricambio	N2	Schraube	Stahl	Code QPG für Ersatzteil
N3	Vite	Acciaio	cod. QPG per ricambio	N3	Schraube	Stahl	Code QPG für Ersatzteil
N4	Vite	Acciaio	cod. QPG per ricambio	N4	Schraube	Stahl	Code QPG für Ersatzteil
N5	Guarnizione stelo	NBR	cod. QPG per ricambio	N5	Dichtung Schaft	Acrylnitril-Kautschuk	Code QPG für Ersatzteil
N6	Guarnizione est. pistone	NBR	cod. QPG per ricambio	N6	Dichtung Kolben	Acrylnitril-Kautschuk	Code QPG für Ersatzteil
N7	Guarnizione int. pistone	NBR	cod. QPG per ricambio	N7	Dichtung Kolben	Acrylnitril-Kautschuk	Code QPG für Ersatzteil
N8	Guarnizione fondello	NBR	cod. QPG per ricambio	N8	Dichtung Bodenscheibe	Acrylnitril-Kautschuk	Code QPG für Ersatzteil
N9	Guarnizione al. assiale	NBR	cod. QPG per ricambio	N9	Dichtung Achsenrechte zuführt	Acrylnitril-Kautschuk	Code QPG für Ersatzteil
N10	Oliatore	Ottone	cod. QPG per ricambio	N10	Öler	Messing	Code QPG für Ersatzteil
No.	Description	Material	Note	No.	Description	Matière	Note
01	Body	Aluminum alloy	Hard alumite treatment	01	Corps	Alliage d'aluminium	Oxydation à dureté
02	Cap	Aluminium alloy	Alumite treatment	02	Culot	Alliage d'aluminium	Oxydation anodique
03	Drive hub	Chrome molybdenum steel	Nitriding	03	Moyeu	Acier chromo-molybdène	Nitruré
04	Jaw (finger)	Chrome molybdenum steel	Nitriding	04	Griffes	Acier chromo-molybdène	Nitruré
05	Gib	Chrome molybdenum steel	Heat treatment	05	Lardons	Acier chromo-molybdène	Trempe
06	Piston	Aluminium alloy	Alumite treatment	06	Piston	Alliage d'aluminium	Oxydation anodique
07	Magnet	Rubber magnet	-	07	Aimant	Plastoferit	-
08	Plate	Stainless steel	-	08	Plaque	Acier inox	-
N1	Screw	Steel	QPG code for replacement	N1	Vis	Acier	Code QPG pour recharge
N2	Screw	Steel	QPG code for replacement	N2	Vis	Acier	Code QPG pour recharge
N3	Screw	Steel	QPG code for replacement	N3	Vis	Acier	Code QPG pour recharge
N4	Screw	Steel	QPG code for replacement	N4	Vis	Acier	Code QPG pour recharge
N5	Shaft packing	NBR	QPG code for replacement	N5	Joint tige	Caoutchouc NBR	Code QPG pour recharge
N6	Piston packing	NBR	QPG code for replacement	N6	Joint piston	Caoutchouc NBR	Code QPG pour recharge
N7	Piston packing	NBR	QPG code for replacement	N7	Joint piston	Caoutchouc NBR	Code QPG pour recharge
N8	Cap packing	NBR	QPG code for replacement	N8	Joint culot	Caoutchouc NBR	Code QPG pour recharge
N9	Axial feed packing	NBR	QPG code for replacement	N9	Joint alimentation axiale	Caoutchouc NBR	Code QPG pour recharge
N10	Lubricator	Brass	QPG code for replacement	N10	Graisseur	Laiton	Code QPG pour recharge

• ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE
• 2 Finger parallel gripper
• 2-Finger-Parallelgreifer
• Organe de préhension à course parallèle, à deux mors

• Disegno QPG 205 • Drawing QPG 205 • Zeichnung QPG 205 • Dessin QPG 205




• Versione QPG 205 S • Version QPG 205 S • Ausführung QPG 205 S • Version QPG 205 S




• Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso. • All dimensions are indicative and subject to variation for technical upgrading. We reserve the right to make alterations without prior notification. • Die Maßangaben sind indicativ und können sich bei technischen Verbesserung ändern. Wir behalten uns vor, ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen vorzunehmen. • Les dimensions sont fournies à titre indicatif; elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

• SCHEMA DI FUNZIONAMENTO • OPERATIONAL DIAGRAM
• BETRIEBSSCHEMA • SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT



Aperto
Open
Geöffnet
Ouvert



Chiuso
Closed
Geschlossen
Fermé

- **ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE**
- **2 Finger parallel gripper**
- **2-Finger-Parallelgreifer**
- **Organe de préhension à course parallèle, à deux mors**

DIAGRAMMA FORZA DI CHIUSURA


CLAMPING FORCE DIAGRAM • DIAGRAM SCHLIEßKRAFT
DIAGRAMME DE LA FORCE DE FERMETURE

Attenzione: il valore di L dove si ferma la linea nel grafico rappresenta la lunghezza massima accettabile delle dita di presa pezzo


Note: "L" value, where the diagram's line ends, represents jaws' maximum length.

Note : "L" Sur le diagramme, la fin de la ligne représente la longueur maximum des doigts.


Hinweis: "L"-Wert, der Punkt an dem die Linie im Diagramm endet stellt die max. Länge der Backen dar.



F = Forza di chiusura reale per griffa
L = Distanza di rilevamento



F = Reelle Schließkraft pro Greiffinger
L = Messungsabstand



P = 6 bar

F = True clamping force per jaw
L = Reading distance

F = Force de fermeture réelle par griffe
L = Distance de lecture

Valori nei dati tecnici rilevati alla distanza L = 10 mm • Technical specification values read at a distance L = 10 mm

• Werte der technischen Daten auf Distanz aufgenommen L = 10 mm • Valeurs des données techniques relevées à la distance L = 10 mm

DATI TECNICI

	QPG205	QPG205S
Corsa per griffa	4 mm	2 mm
Corsa pistone	4.8 mm	4.8 mm
Volume aria per doppia corsa	2.9 cm ³	2.9 cm ³
Forza teorica di chiusura per griffa a 6 bar	96 N	191 N
Forza reale di chiusura per griffa a 6 bar	58 N	114 N
Forza teorica di apertura per griffa a 6 bar	110 N	218 N
Forza reale di apertura per griffa a 6 bar	66 N	130 N
Pressione di esercizio	2-8 bar	2-8 bar
Ripetibilità	±0.01 mm	±0.01 mm
Peso	0.18 Kg	0.18 Kg
Temperatura di esercizio	5-60 °C	5-60 °C
Codice articoloOP050INC .OP050SNC	

SPECIFICATIONS

	QPG205	QPG205S
Stroke per jaw	4 mm	2 mm
Piston stroke	4.8 mm	4.8 mm
Dual stroke air volume	2.9 cm ³	2.9 cm ³
Theoretical clamping force per jaw at 6 bar	96 N	191 N
Actual clamping force per jaw at 6 bar	58 N	114 N
Theoretical opening force per jaw at 6 bar	110 N	218 N
Actual opening force per jaw at 6 bar	66 N	130 N
Working pressure	2-8 bar	2-8 bar
Reproducibility	±0.01 mm	±0.01 mm
Weight	0.18 Kg	0.18 Kg
Working temperature	5-60 °C	5-60 °C
Article codeOP050INC .OP050SNC	

TECHNISCHE DATEN

	QPG205	QPG205S
Hub pro Greiffinger	4 mm	2 mm
Kolbenhub	4.8 mm	4.8 mm
Luftvolumen pro Doppelhub	2.9 cm ³	2.9 cm ³
Theoretische Schließkraft pro Greiffinger 6 bar	96 N	191 N
Reelle Schließkraft pro Greiffinger 6 bar	58 N	114 N
Theoretische Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar	110 N	218 N
Reelle Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar	66 N	130 N
Betriebsdruck	2-8 bar	2-8 bar
Wiederholbarkeit	±0.01 mm	±0.01 mm
Gewicht	0.18 Kg	0.18 Kg
Betriebstemperatur	5-60 °C	5-60 °C
ArtikelcodeOP050INC .OP050SNC	

DONNÉES TECHNIQUES

	QPG205	QPG205S
Course par griffe	4 mm	2 mm
Course piston	4.8 mm	4.8 mm
Volume d'air pour course double	2.9 cm ³	2.9 cm ³
Force théorique en fermeture par griffe à 6 bar	96 N	191 N
Force réelle en fermeture par griffe à 6 bar	58 N	114 N
Force théorique en ouverture par griffe à 6 bar	110 N	218 N
Force réelle en ouverture par griffe à 6 bar	66 N	130 N
Pression d'exercice	2-8 bar	2-8 bar
Répétililité	±0.01 mm	±0.01 mm
Poids	0.18 Kg	0.18 Kg
Température d'exercice	5-60 °C	5-60 °C
Code articleOP050INC .OP050SNC	

QPG 230
QPG 230 S

QPG 220
QPG 220 S


QPG 216
QPG 216 S

QPG 208
QPG 208 S


QPG 205
QPG 205 S

• ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE
• 2 Finger parallel gripper
• 2-Finger-Parallelgreifer
• Organe de préhension à course parallèle, à deux mors

• Disegno QPG 206 • Drawing QPG 206 • Zeichnung QPG 206 • Dessin QPG 206




• Versione QPG 206 S • Version QPG 206 S • Ausführung QPG 206 S • Version QPG 206 S




• Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso. • All dimensions are indicative and subject to variation for technical upgrading. We reserve the right to make alterations without prior notification. • Die Maßangaben sind indicativ und können sich bei technischen Verbesserung ändern. Wir behalten uns vor, ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen vorzunehmen. • Les dimensions sont fournies à titre indicatif; elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

• SCHEMA DI FUNZIONAMENTO • OPERATIONAL DIAGRAM
• BETRIEBSSCHEMA • SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT



Aperto
Open
Geöffnet
Ouvert



Chiuso
Closed
Geschlossen
Fermé




- **ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE**
- **2 Finger parallel gripper**
- **2-Finger-Parallelgreifer**
- **Organe de préhension à course parallèle, à deux mors**

DIAGRAMMA FORZA DI CHIUSURA
CLAMPING FORCE DIAGRAM • DIAGRAM SCHLIEßKRAFT
DIAGRAMME DE LA FORCE DE FERMETURE

Attenzione: il valore di L dove si ferma la linea nel grafico rappresenta la lunghezza massima accettabile delle dita di presa pezzo
Note: "L" value, where the diagram's line ends, represents jaws' maximum length.


Note : "L" Sur le diagramme, la fin de la ligne représente la longueur maximum des doigts.

Hinweis: "L"-Wert, der Punkt an dem die Linie im Diagramm endet stellt die max. Länge der Backen dar.




F = Forza di chiusura reale per griffa
L = Distanza di rilevamento

F = True clamping force per jaw
L = Reading distance



F = Reelle Schließkraft pro Greiffinger
L = Messungsabstand

F = Force de fermeture réelle par griffe
L = Distance de lecture



P = 6 bar

QPG 230
QPG 230 S

QPG 220
QPG 220 S

QPG 216
QPG 216 S

QPG 210
QPG 210 S

QPG 208
QPG 208 S

QPG 206
QPG 206 S

QPG 205
QPG 205 S

DATI TECNICI

	QPG206	QPG206S
Corsa per griffa	6 mm	3 mm
Corsa pistone	7.2 mm	7.2 mm
Volume aria per doppia corsa	7.3 cm ³	7.3 cm ³
Forza teorica di chiusura per griffa a 6 bar	168 N	333 N
Forza reale di chiusura per griffa a 6 bar	100 N	200 N
Forza teorica di apertura per griffa a 6 bar	186 N	368 N
Forza reale di apertura per griffa a 6 bar	111 N	221 N
Pressione di esercizio	2-8 bar	2-8 bar
Ripetibilità	±0.01 mm	±0.01 mm
Peso	0.32 Kg	0.32 Kg
Temperatura di esercizio	5-60 °C	5-60 °C
Codice articolo	OP065INC	OP065SNC

SPECIFICATIONS

	QPG206	QPG206S
Stroke per jaw	6 mm	3 mm
Piston stroke	7.2 mm	7.2 mm
Dual stroke air volume	7.3 cm ³	7.3 cm ³
Theoretical clamping force per jaw at 6 bar	168 N	333 N
Actual clamping force per jaw at 6 bar	100 N	200 N
Theoretical opening force per jaw at 6 bar	186 N	368 N
Actual opening force per jaw at 6 bar	111 N	221 N
Working pressure	2-8 bar	2-8 bar
Reproducibility	±0.01 mm	±0.01 mm
Weight	0.32 Kg	0.32 Kg
Working temperature	5-60 °C	5-60 °C
Article code	OP065INC	OP065SNC

TECHNISCHE DATEN


	QPG206	QPG206S
Hub pro Greiffinger	6 mm	3 mm
Kolbenhub	7.2 mm	7.2 mm
Air volume pro Doppelhub	7.3 cm ³	7.3 cm ³
Theoretische Schließkraft pro Greiffinger 6 bar	168 N	333 N
Reelle Schließkraft pro Greiffinger 6 bar	100 N	200 N
Theoretische Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar	186 N	368 N
Reelle Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar	111 N	221 N
Betriebsdruck	2-8 bar	2-8 bar
Wiederholbarkeit	±0.01 mm	±0.01 mm
Gewicht	0.32 Kg	0.32 Kg
Betriebstemperatur	5-60 °C	5-60 °C
Artikelcode	OP065INC	OP065SNC

DONNÉES TECHNIQUES


	QPG206	QPG206S
Course par griffe	6 mm	3 mm
Course piston	7.2 mm	7.2 mm
Volume d'air pour course double	7.3 cm ³	2.9 cm ³
Force théorique en fermeture par griffe à 6 bar	168 N	333 N
Force réelle en fermeture par griffe à 6 bar	100 N	200 N
Force théorique en ouverture par griffe à 6 bar	186 N	368 N
Force réelle en ouverture par griffe à 6 bar	111 N	221 N
Pression d'exercice	2-8 bar	2-8 bar
Répétilibilité	±0.01 mm	±0.01 mm
Poids	0.32 Kg	0.32 Kg
Température d'exercice	5-60 °C	5-60 °C
Code article	OP065INC	OP065SNC

• ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE
• 2 Finger parallel gripper
• 2-Finger-Parallelgreifer
• Organe de préhension à course parallèle, à deux mors

• Disegno QPG 208 • Drawing QPG 208 • Zeichnung QPG 208 • Dessin QPG 208




• Versione QPG 208 S • Version QPG 208 S • Ausführung QPG 208 S • Version QPG 208 S




• Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso. • All dimensions are indicative and subject to variation for technical upgrading. We reserve the right to make alterations without prior notification. • Die Maßangaben sind indikativ und können sich bei technischen Verbesserung ändern. Wir behalten uns vor, ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen vorzunehmen. • Les dimensions sont fournies à titre indicatif; elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

• SCHEMA DI FUNZIONAMENTO • OPERATIONAL DIAGRAM
• BETRIEBSSCHEMA • SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT



Aperto
Open
Geöffnet
Ouvert



Chiuso
Closed
Geschlossen
Fermé

- **ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE**
- **2 Finger parallel gripper**
- **2-Finger-Parallelgreifer**
- **Organe de préhension à course parallèle, à deux mors**

DIAGRAMMA FORZA DI CHIUSURA


CLAMPING FORCE DIAGRAM • DIAGRAM SCHLIEßKRAFT
DIAGRAMME DE LA FORCE DE FERMETURE

Attenzione: il valore di L dove si ferma la linea nel grafico rappresenta la lunghezza massima accettabile delle dita di presa pezzo

Note: "L" value, where the diagram's line ends, represents jaws' maximum length.


Note : "L" Sur le diagramme, la fin de la ligne représente la longueur maximum des doigts.

Hinweis: "L"-Wert, der Punkt an dem die Linie im Diagramm endet stellt die max. Länge der Backen dar.




F = Forza di chiusura reale per griffa
L = Distanza di rilevamento

F = True clamping force per jaw
L = Reading distance



F = Reelle Schließkraft pro Greiffinger
L = Messungsabstand

F = Force de fermeture réelle par griffe
L = Distance de lecture



P = 6 bar

DATI TECNICI

	QPG208	QPG208S
Corsa per griffa	8 mm	.4 mm
Corsa pistone	9.5 mm	.9.5 mm
Volume aria per doppia corsa	16.5 cm ³	.16.5 cm ³
Forza teorica di chiusura per griffa a 6 bar	290 N	.575 N
Forza reale di chiusura per griffa a 6 bar	174 N	.345 N
Forza teorica di apertura per griffa a 6 bar	318 N	.629 N
Forza reale di apertura per griffa a 6 bar	191 N	.377 N
Pressione di esercizio2-8 bar	.2-8 bar
Ripetibilità	±0.01 mm	±0.01 mm
Peso	0.58 Kg	0.58 Kg
Temperatura di esercizio5-60 °C	.5-60 °C
Codice articoloOP080INC	.OP080SNC

SPECIFICATIONS

	QPG208	QPG208S
Stroke per jaw	8 mm	.4 mm
Piston stroke	9.5 mm	.9.5 mm
Dual stroke air volume	16.5 cm ³	.16.5 cm ³
Theoretical clamping force per jaw at 6 bar	290 N	.575 N
Actual clamping force per jaw at 6 bar	174 N	.345 N
Theoretical opening force per jaw at 6 bar	318 N	.629 N
Actual opening force per jaw at 6 bar	191 N	.377 N
Working pressure2-8 bar	.2-8 bar
Reproducibility	±0.01 mm	±0.01 mm
Weight	0.58 Kg	.0.18 Kg
Working temperature5-60 °C	.5-60 °C
Article codeOP080INC	.OP080SNC

TECHNISCHE DATEN

	QPG208	QPG208S
Hub pro Greiffinger8 mm	.4 mm
Kolbenhub	9.5 mm	.9.5 mm
Luftvolumen pro Doppelhub16.5 cm ³	.16.5 cm ³
Theoretische Schließkraft pro Greiffinger 6 bar290 N	.575 N
Reelle Schließkraft pro Greiffinger 6 bar174 N	.345 N
Theoretische Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar318 N	.629 N
Reelle Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar191 N	.377 N
Betriebsdruck2-8 bar	.2-8 bar
Wiederholbarkeit	±0.01 mm	±0.01 mm
Gewicht	0.58 Kg	.0.18 Kg
Betriebstemperatur5-60 °C	.5-60 °C
ArtikelcodeOP080INC	.OP080SNC

DONNÉES TECHNIQUES

	QPG208	QPG208S
Course par griffe8 mm	.4 mm
Course piston	9.5 mm	.9.5 mm
Volume d'air pour course double16.5 cm ³	.16.5 cm ³
Force théorique en fermeture par griffe à 6 bar290 N	.575 N
Force réelle en fermeture par griffe à 6 bar174 N	.345 N
Force théorique en ouverture par griffe à 6 bar318 N	.629 N
Force réelle en ouverture par griffe à 6 bar191 N	.377 N
Pression d'exercice2-8 bar	.2-8 bar
Répétilibilité	±0.01 mm	±0.01 mm
Poids	0.58 Kg	.0.18 Kg
Température d'exercice5-60 °C	.5-60 °C
Code articleOP080INC	.OP080SNC

QPG 230
QPG 230 S

QPG 220
QPG 220 S


QPG 210
QPG 210 S

QPG 206
QPG 206 S


QPG 205
QPG 205 S

• ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE
• 2 Finger parallel gripper
• 2-Finger-Parallelgreifer
• Organe de préhension à course parallèle, à deux mors

• Disegno QPG 210 • Drawing QPG 210 • Zeichnung QPG 210 • Dessin QPG 210




• Versione QPG 210 S • Version QPG 210 S • Ausführung QPG 210 S • Version QPG 210 S




• Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso. • All dimensions are indicative and subject to variation for technical upgrading. We reserve the right to make alterations without prior notification. • Die Maßangaben sind indicativ und können sich bei technischen Verbesserung ändern. Wir behalten uns vor, ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen vorzunehmen. • Les dimensions sont fournies à titre indicatif; elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

• SCHEMA DI FUNZIONAMENTO • OPERATIONAL DIAGRAM
• BETRIEBSSCHEMA • SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT



Aperto
Open
Geöffnet
Ouvert



Chiuso
Closed
Geschlossen
Fermé

- **ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE**
- **2 Finger parallel gripper**
- **2-Finger-Parallelgreifer**
- **Organe de préhension à course parallèle, à deux mors**

DIAGRAMMA FORZA DI CHIUSURA


CLAMPING FORCE DIAGRAM • DIAGRAM SCHLIEßKRAFT
DIAGRAMME DE LA FORCE DE FERMETURE

Attenzione: il valore di L dove si ferma la linea nel grafico rappresenta la lunghezza massima accettabile delle dita di presa pezzo

Note: "L" value, where the diagram's line ends, represents jaws' maximum length.


Note : "L" Sur le diagramme, la fin de la ligne représente la longueur maximum des doigts.

Hinweis: "L"-Wert, der Punkt an dem die Linie im Diagramm endet stellt die max. Länge der Backen dar.




F = Forza di chiusura reale per griffa
L = Distanza di rilevamento

F = True clamping force per jaw
L = Reading distance



F = Reelle Schließkraft pro Greiffinger
L = Messungsabstand

F = Force de fermeture réelle par griffe
L = Distance de lecture



DATI TECNICI

	QPG210	QPG210S
Corsa per griffa10 mm5 mm
Corsa pistone12 mm12 mm
Volume aria per doppia corsa31.9 cm ³31.9 cm ³
Forza teorica di chiusura per griffa a 6 bar446 N881 N
Forza reale di chiusura per griffa a 6 bar268 N528 N
Forza teorica di apertura per griffa a 6 bar486 N960 N
Forza reale di apertura per griffa a 6 bar292 N576 N
Pressione di esercizio2-8 bar2-8 bar
Ripetibilità	±0.01 mm	±0.01 mm
Peso1 Kg1 Kg
Temperatura di esercizio5-60 °C5-60 °C
Codice articoloOP100INC .OP100SNC	

SPECIFICATIONS

	QPG210	QPG210S
Stroke per jaw10 mm5 mm
Piston stroke12 mm12 mm
Dual stroke air volume31.9 cm ³31.9 cm ³
Theoretical clamping force per jaw at 6 bar446 N881 N
Actual clamping force per jaw at 6 bar268 N528 N
Theoretical opening force per jaw at 6 bar486 N960 N
Actual opening force per jaw at 6 bar292 N576 N
Working pressure2-8 bar2-8 bar
Reproducibility	±0.01 mm	±0.01 mm
Weight1 Kg1 Kg
Working temperature5-60 °C5-60 °C
Article codeOP100INC .OP100SNC	

TECHNISCHE DATEN

	QPG210	QPG210S
Hub pro Greiffinger10 mm5 mm
Kolbenhub12 mm12 mm
Luftvolumen pro Doppelhub31.9 cm ³31.9 cm ³
Theoretische Schließkraft pro Greiffinger 6 bar446 N881 N
Reelle Schließkraft pro Greiffinger 6 bar268 N528 N
Theoretische Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar486 N960 N
Reelle Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar292 N576 N
Betriebsdruck2-8 bar2-8 bar
Wiederholbarkeit	±0.01 mm	±0.01 mm
Gewicht1 Kg1 Kg
Betriebstemperatur5-60 °C5-60 °C
ArtikelcodeOP100INC .OP100SNC	

DONNÉES TECHNIQUES

	QPG210	QPG210S
Course par griffe10 mm5 mm
Course piston12 mm12 mm
Volume d'air pour course double31.9 cm ³31.9 cm ³
Force théorique en fermeture par griffe à 6 bar446 N881 N
Force réelle en fermeture par griffe à 6 bar268 N528 N
Force théorique en ouverture par griffe à 6 bar486 N960 N
Force réelle en ouverture par griffe à 6 bar292 N576 N
Pression d'exercice2-8 bar2-8 bar
Répétilibilité	±0.01 mm	±0.01 mm
Poids1 Kg1 Kg
Température d'exercice5-60 °C5-60 °C
Code articleOP100INC .OP100SNC	

QPG 230
QPG 230 S

QPG 220
QPG 220 S


QPG 216
QPG 216 S

QPG 208
QPG 208 S


QPG 205
QPG 205 S

• ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE
• 2 Finger parallel gripper
• 2-Finger-Parallelgreifer
• Organe de préhension à course parallèle, à deux mors

• Disegno QPG 212 • Drawing QPG 212 • Zeichnung QPG 212 • Dessin QPG 212




• Versione QPG 212 S • Version QPG 212 S • Ausführung QPG 212 S • Version QPG 212 S




• Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso. • All dimensions are indicative and subject to variation for technical upgrading. We reserve the right to make alterations without prior notification. • Die Maßangaben sind indicativ und können sich bei technischen Verbesserung ändern. Wir behalten uns vor, ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen vorzunehmen. • Les dimensions sont fournies à titre indicatif; elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

• SCHEMA DI FUNZIONAMENTO • OPERATIONAL DIAGRAM
• BETRIEBSSCHEMA • SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT



Aperto
Open
Geöffnet
Ouvert



Chiuso
Closed
Geschlossen
Fermé

- **ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE**
- **2 Finger parallel gripper**
- **2-Finger-Parallelgreifer**
- **Organe de préhension à course parallèle, à deux mors**

DIAGRAMMA FORZA DI CHIUSURA

CLAMPING FORCE DIAGRAM • DIAGRAM SCHLIEßKRAFT
DIAGRAMME DE LA FORCE DE FERMETURE


Attenzione: il valore di L dove si ferma la linea nel grafico rappresenta la lunghezza massima accettabile delle dita di presa pezzo

Note: "L" value, where the diagram's line ends, represents jaws' maximum length.

Note: "L" Sur le diagramme, la fin de la ligne représente la longueur maximum des doigts.


Hinweis: "L"-Wert, der Punkt an dem die Linie im Diagramm endet stellt die max. Länge der Backen dar.

QPG 212




F = Forza di chiusura reale per griffa
L = Distanza di rilevamento

QPG 212 S



F = Reelle Schließkraft pro Greiffinger
L = Messungsabstand



P = 6 bar

F = True clamping force per jaw
L = Reading distance

F = Force de fermeture réelle par griffe
L = Distance de lecture

Valori nei dati tecnici rilevati alla distanza L = 20 mm • Technical specification values read at a distance L = 20 mm

• Werte der technischen Daten auf Distanz aufgenommen L = 20 mm • Valeurs des données techniques relevées à la distance L = 20 mm

DATI TECNICI

	QPG212	QPG212S
Corsa per griffa	12 mm	6 mm
Corsa pistone	14.5 mm	14.5 mm
Volume aria per doppia corsa	.59.4 cm ³	.59.4 cm ³
Forza teorica di chiusura per griffa a 6 bar	690 N	1365 N
Forza reale di chiusura per griffa a 6 bar	414 N	.819 N
Forza teorica di apertura per griffa a 6 bar	744 N	1472 N
Forza reale di apertura per griffa a 6 bar	446 N	.883 N
Pressione di esercizio	2-8 bar	2-8 bar
Ripetibilità	±0.01 mm	±0.01 mm
Peso	1.7 Kg	1.7 Kg
Temperatura di esercizio	5-60 °C	5-60 °C
Codice articolo	OP125INC	OP125SNC

SPECIFICATIONS

	QPG212	QPG212S
Stroke per jaw	12 mm	6 mm
Piston stroke	14.5 mm	14.5 mm
Dual stroke air volume	.59.4 cm ³	.59.4 cm ³
Theoretical clamping force per jaw at 6 bar	690 N	1365 N
Actual clamping force per jaw at 6 bar	414 N	.819 N
Theoretical opening force per jaw at 6 bar	744 N	1472 N
Actual opening force per jaw at 6 bar	446 N	.883 N
Working pressure	2-8 bar	2-8 bar
Reproducibility	±0.01 mm	±0.01 mm
Weight	1.7 Kg	1.7 Kg
Working temperature	5-60 °C	5-60 °C
Article code	OP125INC	OP125SNC

TECHNISCHE DATEN

	QPG212	QPG212S
Hub pro Greiffinger	12 mm	6 mm
Kolbenhub	14.5 mm	14.5 mm
Luftvolumen pro Doppelhub	.59.4 cm ³	.59.4 cm ³
Theoretische Schließkraft pro Greiffinger 6 bar	690 N	1365 N
Reelle Schließkraft pro Greiffinger 6 bar	414 N	.819 N
Theoretische Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar	744 N	1472 N
Reelle Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar	446 N	.883 N
Betriebsdruck	2-8 bar	2-8 bar
Wiederholbarkeit	±0.01 mm	±0.01 mm
Gewicht	1.7 Kg	1.7 Kg
Betriebstemperatur	5-60 °C	5-60 °C
Artikelcode	OP125INC	OP125SNC

DONNÉES TECHNIQUES

	QPG212	QPG212S
Course par griffe	12 mm	6 mm
Course piston	14.5 mm	14.5 mm
Volume d'air pour course double	.59.4 cm ³	.59.4 cm ³
Force théorique en fermeture par griffe à 6 bar	690 N	1365 N
Force réelle en fermeture par griffe à 6 bar	414 N	.819 N
Force théorique en ouverture par griffe à 6 bar	744 N	1472 N
Force réelle en ouverture par griffe à 6 bar	446 N	.883 N
Pression d'exercice	2-8 bar	2-8 bar
Répétililité	±0.01 mm	±0.01 mm
Poids	1.7 Kg	1.7 Kg
Température d'exercice	5-60 °C	5-60 °C
Code article	OP125INC	OP125SNC



QPG 230
QPG 230 S

QPG 220
QPG 220 S

QPG 212
QPG 212 S


QPG 210
QPG 210 S

QPG 208
QPG 208 S


QPG 206
QPG 206 S

- **ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE**
- **2 Finger parallel gripper**
- **2-Finger-Parallelgreifer**
- **Organe de préhension à course parallèle, à deux mors**

• Disegno QPG 216 • Drawing QPG 216 • Zeichnung QPG 216 • Dessin QPG 216




• Versione QPG 216 S • Version QPG 216 S • Ausführung QPG 216 S • Version QPG 216 S



• Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso. • All dimensions are indicative and subject to variation for technical upgrading. We reserve the right to make alterations without prior notification. • Die Maßangaben sind indicativ und können sich bei technischen Verbesserung ändern. Wir behalten uns vor, ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen vorzunehmen. • Les dimensions sont fournies à titre indicatif; elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

• SCHEMA DI FUNZIONAMENTO • OPERATIONAL DIAGRAM
• BETRIEBSSCHEMA • SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT



- **ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE**
- **2 Finger parallel gripper**
- **2-Finger-Parallelgreifer**
- **Organe de préhension à course parallèle, à deux mors**

DIAGRAMMA FORZA DI CHIUSURA

CLAMPING FORCE DIAGRAM • DIAGRAM SCHLIEßKRAFT
DIAGRAMME DE LA FORCE DE FERMETURE


Attenzione: il valore di L dove si ferma la linea nel grafico rappresenta la lunghezza massima accettabile delle dita di presa pezzo

Note: "L" value, where the diagram's line ends, represents jaws' maximum length.

Note : "L" Sur le diagramme, la fin de la ligne représente la longueur maximum des doigts.


Hinweis: "L"-Wert, der Punkt an dem die Linie im Diagramm endet stellt die max. Länge der Backen dar.

QPG 216




F = Forza di chiusura reale per griffa
L = Distanza di rilevamento

QPG 216 S



F = Reelle Schließkraft pro Greiffinger
L = Messungsabstand



P = 6 bar

F = True clamping force per jaw
L = Reading distance

F = Force de fermeture réelle par griffe
L = Distance de lecture

Valori nei dati tecnici rilevati alla distanza L = 20 mm • Technical specification values read at a distance L = 20 mm

• Werte der technischen Daten auf Distanz aufgenommen L = 20 mm • Valeurs des données techniques relevées à la distance L = 20 mm

DATI TECNICI

	QPG216	QPG216S
Corsa per griffa	...16 mm	...8 mm
Corsa pistone	...19.5 mm	...19.5 mm
Volume aria per doppia corsa	...118 cm ³	...118 cm ³
Forza teorica di chiusura per griffa a 6 bar	...1022 N	...2021 N
Forza reale di chiusura per griffa a 6 bar	...613 N	...1210 N
Forza teorica di apertura per griffa a 6 bar	...1093 N	...2161 N
Forza reale di apertura per griffa a 6 bar	...656 N	...1296 N
Pressione di esercizio	...2-8 bar	...2-8 bar
Ripetibilità	...±0.01 mm	...±0.01 mm
Peso	...2.8 Kg	...2.8 Kg
Temperatura di esercizio	...5-60 °C	...5-60 °C
Codice articolo	...OP160INC	...OP160SNC

SPECIFICATIONS

	QPG216	QPG216S
Stroke per jaw	...16 mm	...8 mm
Piston stroke	...19.5 mm	...19.5 mm
Dual stroke air volume	...118 cm ³	...118 cm ³
Theoretical clamping force per jaw at 6 bar	...1022 N	...2021 N
Actual clamping force per jaw at 6 bar	...613 N	...1210 N
Theoretical opening force per jaw at 6 bar	...1093 N	...2161 N
Actual opening force per jaw at 6 bar	...656 N	...1296 N
Working pressure	...2-8 bar	...2-8 bar
Reproducibility	...±0.01 mm	...±0.01 mm
Weight	...2.8 Kg	...2.8 Kg
Working temperature	...5-60 °C	...5-60 °C
Article code	...OP160INC	...OP160SNC

TECHNISCHE DATEN

	QPG216	QPG216S
Hub pro Greiffinger	...16 mm	...8 mm
Kolbenhub	...19.5 mm	...19.5 mm
Luftvolumen pro Doppelhub	...118 cm ³	...118 cm ³
Theoretische Schließkraft pro Greiffinger 6 bar	...1022 N	...2021 N
Reelle Schließkraft pro Greiffinger 6 bar	...613 N	...1210 N
Theoretische Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar	1093 N	2161 N
Reelle Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar	656 N	1296 N
Betriebsdruck	...2-8 bar	...2-8 bar
Wiederholbarkeit	...±0.01 mm	...±0.01 mm
Gewicht	...2.8 Kg	...2.8 Kg
Betriebstemperatur	...5-60 °C	...5-60 °C
Artikelcode	...OP160INC	...OP160SNC

DONNÉES TECHNIQUES

	QPG216	QPG216S
Course par griffe	...16 mm	...8 mm
Course piston	...19.5 mm	...19.5 mm
Volume d'air pour course double	...118 cm ³	...118 cm ³
Force théorique en fermeture par griffe à 6 bar	...1022 N	...2021 N
Force réelle en fermeture par griffe à 6 bar	...613 N	...1210 N
Force théorique en ouverture par griffe à 6 bar	1093 N	2161 N
Force réelle en ouverture par griffe à 6 bar	656 N	1296 N
Pression d'exercice	...2-8 bar	...2-8 bar
Répétililité	...±0.01 mm	...±0.01 mm
Poids	...2.8 Kg	...2.8 Kg
Température d'exercice	...5-60 °C	...5-60 °C
Code article	...OP160INC	...OP160SNC

QPG 230
QPG 230 S

QPG 220
QPG 220 S

QPG 212
QPG 212 S

QPG 208
QPG 208 S

QPG 205
QPG 205 S


• ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE

• 2 Finger parallel gripper


• 2-Finger-Parallelgreifer

• Organe de préhension à course parallèle, à deux mors

• Disegno QPG 220 • Drawing QPG 220 • Zeichnung QPG 220 • Dessin QPG 220




• Versione QPG 220 S • Version QPG 220 S • Ausführung QPG 220 S • Version QPG 220 S




• Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso. • All dimensions are indicative and subject to variation for technical upgrading. We reserve the right to make alterations without prior notification. • Die Maßangaben sind indicativ und können sich bei technischen Verbesserung ändern. Wir behalten uns vor, ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen vorzunehmen. • Les dimensions sont fournies à titre indicatif; elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

• SCHEMA DI FUNZIONAMENTO • OPERATIONAL DIAGRAM • BETRIEBSSCHEMA • SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT



Aperto
Open
Geöffnet
Ouvert



Chiuso
Closed
Geschlossen
Fermé




- **ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE**
- **2 Finger parallel gripper**
- **2-Finger-Parallelgreifer**
- **Organe de préhension à course parallèle, à deux mors**

DIAGRAMMA FORZA DI CHIUSURA
CLAMPING FORCE DIAGRAM • DIAGRAM SCHLIEßKRAFT
DIAGRAMME DE LA FORCE DE FERMETURE

Attenzione: il valore di **L** dove si ferma la linea nel grafico rappresenta la lunghezza massima accettabile delle dita di presa pezzo
Note: "L" value, where the diagram's line ends, represents jaws' maximum length.


Note : "L" Sur le diagramme, la fin de la ligne représente la longueur maximum des doigts.

Hinweis: "L"-Wert, der Punkt an dem die Linie im Diagramm endet stellt die max. Länge der Backen dar.




F = Forza di chiusura reale per griffa
L = Distanza di rilevamento

F = True clamping force per jaw
L = Reading distance



F = Reelle Schließkraft pro Greiffinger
L = Messungsabstand

F = Force de fermeture réelle par griffe
L = Distance de lecture



P = 6 bar

QPG 230
QPG 230 S

QPG 220
QPG 220 S

QPG 216
QPG 216 S

QPG 210
QPG 210 S

QPG 208
QPG 208 S

QPG 205
QPG 205 S

DATI TECNICI

	QPG220	QPG220S
Corsa per griffa	20 mm	10 mm
Corsa pistone	24 mm	24 mm
Volume aria per doppia corsa	267 cm ³	267 cm ³
Forza teorica di chiusura per griffa a 6 bar	1900 N	3755 N
Forza reale di chiusura per griffa a 6 bar	1140 N	2253 N
Forza teorica di apertura per griffa a 6 bar	1990 N	3934 N
Forza reale di apertura per griffa a 6 bar	1194 N	2360 N
Pressione di esercizio	2-8 bar	2-8 bar
Ripetibilità	±0.01 mm	±0.01 mm
Peso	6 Kg	6 Kg
Temperatura di esercizio	5-60 °C	5-60 °C
Codice articoloOP200INC	.OP200SNC

SPECIFICATIONS

	QPG220	QPG220S
Stroke per jaw	20 mm	10 mm
Piston stroke	24 mm	24 mm
Dual stroke air volume	267 cm ³	267 cm ³
Theoretical clamping force per jaw at 6 bar	1900 N	3755 N
Actual clamping force per jaw at 6 bar	1140 N	2253 N
Theoretical opening force per jaw at 6 bar	1990 N	3934 N
Actual opening force per jaw at 6 bar	1194 N	2360 N
Working pressure	2-8 bar	2-8 bar
Reproducibility	±0.01 mm	±0.01 mm
Weight	6 Kg	6 Kg
Working temperature	5-60 °C	5-60 °C
Article codeOP200INC	.OP200SNC

TECHNISCHE DATEN


	QPG220	QPG220S
Hub pro Greiffinger	20 mm	10 mm
Kolbenhub	24 mm	24 mm
Luftvolumen pro Doppelhub	267 cm ³	267 cm ³
Theoretische Schließkraft pro Greiffinger 6 bar	1900 N	3755 N
Reelle Schließkraft pro Greiffinger 6 bar	1140 N	2253 N
Theoretische Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar	1990 N	3934 N
Reelle Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar	1194 N	2360 N
Betriebsdruck	2-8 bar	2-8 bar
Wiederholbarkeit	±0.01 mm	±0.01 mm
Gewicht	6 Kg	6 Kg
Betriebstemperatur	5-60 °C	5-60 °C
ArtikelcodeOP200INC	.OP200SNC

DONNÉES TECHNIQUES


	QPG220	QPG220S
Course par griffe	20 mm	10 mm
Course piston	24 mm	24 mm
Volume d'air pour course double	267 cm ³	267 cm ³
Force théorique en fermeture par griffe à 6 bar	1900 N	3755 N
Force réelle en fermeture par griffe à 6 bar	1140 N	2253 N
Force théorique en ouverture par griffe à 6 bar	1990 N	3934 N
Force réelle en ouverture par griffe à 6 bar	1194 N	2360 N
Pression d'exercice	2-8 bar	2-8 bar
Répétilibilité	±0.01 mm	±0.01 mm
Poids	6 Kg	6 Kg
Température d'exercice	5-60 °C	5-60 °C
Code articleOP200INC	.OP200SNC

• ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE
• 2 Finger parallel gripper
• 2-Finger-Parallelgreifer
• Organe de préhension à course parallèle, à deux mors

• Disegno QPG 230 • Drawing QPG 230 • Zeichnung QPG 230 • Dessin QPG 230




• Versione QPG 230 S • Version QPG 230 S • Ausführung QPG 230 S • Version QPG 230 S




• Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso. • All dimensions are indicative and subject to variation for technical upgrading. We reserve the right to make alterations without prior notification. • Die Maßangaben sind indicativ und können sich bei technischen Verbesserung ändern. Wir behalten uns vor, ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen vorzunehmen. • Les dimensions sont fournies à titre indicatif; elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

• SCHEMA DI FUNZIONAMENTO • OPERATIONAL DIAGRAM
• BETRIEBSSCHEMA • SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT



Aperto
Open
Geöffnet
Ouvert



Chiuso
Closed
Geschlossen
Fermé



- **ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE**
- **2 Finger parallel gripper**
- **2-Finger-Parallelgreifer**
- **Organe de préhension à course parallèle, à deux mors**


DIAGRAMMA FORZA DI CHIUSURA
CLAMPING FORCE DIAGRAM • DIAGRAM SCHLIEßKRAFT
DIAGRAMME DE LA FORCE DE FERMETURE

Attenzione: il valore di **L** dove si ferma la linea nel grafico rappresenta la lunghezza massima accettabile delle dita di presa pezzo

Note: "L" value, where the diagram's line ends, represents jaws' maximum length.


Note : "L" Sur le diagramme, la fin de la ligne représente la longueur maximum des doigts.

Hinweis: "L"-Wert, der Punkt an dem die Linie im Diagramm endet stellt die max. Länge der Backen dar.



F = Forza di chiusura reale per griffa
L = Distanza di rilevamento

F = True clamping force per jaw
L = Reading distance



F = Reelle Schließkraft pro Greiffinger
L = Messungsabstand

F = Force de fermeture réelle par griffe
L = Distance de lecture

Valori nei dati tecnici rilevati alla distanza L = 20 mm • Technical specification values read at a distance L = 20 mm
• Werte der technischen Daten auf Distanz aufgenommen L = 20 mm • Valeurs des données techniques relevées à la distance L = 20 mm

DATI TECNICI

	QPG230	QPG230S
Corsa per griffa	...30 mm	...15 mm
Corsa pistone	...36 mm	...36 mm
Volume aria per doppia corsa	...801 cm ³	...801 cm ³
Forza teorica di chiusura per griffa a 6 bar	...3833 N	...7578 N
Forza reale di chiusura per griffa a 6 bar	...2300 N	...4546 N
Forza teorica di apertura per griffa a 6 bar	...3966 N	...7841 N
Forza reale di apertura per griffa a 6 bar	...2380 N	...4705 N
Pressione di esercizio	...2-8 bar	...2-8 bar
Ripetibilità	...±0.01 mm	...±0.01 mm
Peso	...19 Kg	...19 Kg
Temperatura di esercizio	...5-60 °C	...5-60 °C
Codice articolo	...OP230INC	...OP230SNC

SPECIFICATIONS

	QPG230	QPG230S
Stroke per jaw	...30 mm	...15 mm
Piston stroke	...36 mm	...36 mm
Dual stroke air volume	...801 cm ³	...801 cm ³
Theoretical clamping force per jaw at 6 bar	...3833 N	...7578 N
Actual clamping force per jaw at 6 bar	...2300 N	...4546 N
Theoretical opening force per jaw at 6 bar	...3966 N	...7841 N
Actual opening force per jaw at 6 bar	...2380 N	...4705 N
Working pressure	...2-8 bar	...2-8 bar
Reproducibility	...±0.01 mm	...±0.01 mm
Weight	...19 Kg	...19 Kg
Working temperature	...5-60 °C	...5-60 °C
Article code	...OP230INC	...OP230SNC

TECHNISCHE DATEN

	QPG230	QPG230S
Hub pro Greiffinger	...30 mm	...15 mm
Kolbenhub	...36 mm	...36 mm
Luftvolumen pro Doppelhub	...801 cm ³	...801 cm ³
Theoretische Schließkraft pro Greiffinger 6 bar	...3833 N	...7578 N
Reelle Schließkraft pro Greiffinger 6 bar	...2300 N	...4546 N
Theoretische Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar	...3966 N	...7841 N
Reelle Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar	...2380 N	...4705 N
Betriebsdruck	...2-8 bar	...2-8 bar
Wiederholbarkeit	...±0.01 mm	...±0.01 mm
Gewicht	...19 Kg	...19 Kg
Betriebstemperatur	...5-60 °C	...5-60 °C
Artikelcode	...OP230INC	...OP230SNC

DONNÉES TECHNIQUES

	QPG230	QPG230S
Course par griffe	...30 mm	...15 mm
Course piston	...36 mm	...36 mm
Volume d'air pour course double	...801 cm ³	...801 cm ³
Force théorique en fermeture par griffe à 6 bar	...3833 N	...7578 N
Force réelle en fermeture par griffe à 6 bar	...2300 N	...4546 N
Force théorique en ouverture par griffe à 6 bar	...3966 N	...7841 N
Force réelle en ouverture par griffe à 6 bar	...2380 N	...4705 N
Pression d'exercice	...2-8 bar	...2-8 bar
Répétililité	...±0.01 mm	...±0.01 mm
Poids	...19 Kg	...19 Kg
Température d'exercice	...5-60 °C	...5-60 °C
Code article	...OP230INC	...OP230SNC

QPG 230
QPG 230 S

QPG 220
QPG 220 S

QPG 216
QPG 216 S

QPG 208
QPG 208 S

QPG 205
QPG 205 S